

HOLEX**Par de guantes Cut E, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

Número de pedido	094613 8
GTIN	4062406132422
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

Guantes con nueva tecnología de fibras **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

HOLEX Cut E. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes E y tecnología de punto 15-Gauge para actividades cambiantes con peligro de corte extremo.

Modelo de texto publicitario:

Guantes con nueva tecnología de fibras DYTEC® **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

Técnica de punto 15 Gauge para diversas actividades con un peligro de corte extremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría II
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	8
Tecnología de punto	15G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Material de base	DYTEC
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	E
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes