

HOLEX**Par de guantes Cut F / A8, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094615 10
GTIN	4062406132590
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

Guantes con nueva tecnología de fibras **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F (corresponde a ANSI A8) para actividades pesadas con peligro de corte extremo.

Modelo de texto publicitario:

Guantes con nueva tecnología de fibras DYTEC® **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

Nivel de protección contra cortes F (según ANSI A8) para actividades arduas con un peligro de corte extremo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
Talla de guante	10
Tecnología de punto	10G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Material de base	DYTEC
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	negro / gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes