

HOLEX**Par de guantes Pro Cut E, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094605 10
GTIN	4062406132880
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

HOLEX Pro Cut E. Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura, para la protección frente a **peligros de corte extremos**. Recubrimiento de espuma de PU-nitrilo para una seguridad de agarre muy buena incluso en entornos de trabajo aceitosos y húmedos. Con flexión de los pulgares reforzada para una vida útil más larga.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12

Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	13G
Secar	Secar con aire
EN 388	4X42E
Material de base	HPPE
Recubrimiento	water based PU/nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Longitud	255 mm
Aplicación	reutilizable
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Clase de protección frente a cortes	E
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes