

**Par de guantes Eco Cut F, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094608 10
GTIN	4062406132989
Clase de artículo	02H

Descripción**Ejecución:**

Guantes protectores frente a cortes de punto sin costura para el uso diario. Con recubrimiento de PU resistente.

HOLEX Eco Cut F. **Nivel de protección contra cortes F para proteger de peligros de corte extremos.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12

Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	13G
Secar	Secar con aire
EN 388	4X42F
Material de base	HPPE
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Color	gris
Longitud	255 mm
Aplicación	reutilizable
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes