

**Mitutoyo****Micrómetro para exteriores para ranuras, Alcance de medición: 50-75 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421895 50-75
GTIN	4946368012629
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Con husillo no giratorio y cuchillas de medida aplanadas. Husillo de medición y yunque de acero templado, elementos de mando y piezas de lectura cromado mate.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Embalaje: Caja estable

Graduación tambor de medición: 1/50 mm

Calibración: B1

Calibración: B2

Lectura: 0,01 mm

Ø de varilla: 8 mm

Paso de husillo: 0,5 mm

Cuchillas de medida anchura: 0,75 mm

Cuchillas de medida longitud: 6,5 mm

**Descripción técnica**

Calibración	B1
Calibración	B2
Paso de husillo	0,5 mm
Ø de varilla	8 mm
Cuchillas de medida anchura	0,75 mm

Lectura	0,01 mm
Cuchillas de medida longitud	6,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetros para exteriores especiales

## Servicios

Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores Medida nominal máxima 100 mm	012110 100
Calibración Micrómetro de exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	012050 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores Capacidad de medición máxima 100 mm	012060 100