

HOLEX

Fresa con mango de MD, Z7 – medio, dentado cruzado Ø de mango 3 mm, MD, Tipo: D0605



Datos de pedido

Número de pedido	GG5691 D0605
GTIN	4045197731036
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Fresas con mango MD con elevada tenacidad y estabilidad de las aristas de corte. El mango está compuesto de acero cuando el Ø de la cabeza es mayor que el del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Dentado universal Z7 para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. Apropriadas tanto para el uso manual como para el uso en robots industriales.

Fresas pequeñas de MD con Ø de mango 3 mm. como 546910. **Forma bola** (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para el desbarbado, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Contenido:

10 fresas con mango / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descripción técnica

Grado de finura de dentado	medio
Tipo de dentado	con dentado cruzado
Descripción de la forma	Bola
Longitud total	38 mm
Ø del cabezal	6,3 mm
Longitud de la cabeza L ₁	5 mm
Forma	D0605
Dentado abreviatura	Z7
Ø de mango	3 mm
Contenido	10
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		

Accesorios

Fresa con mango pequeña Z7 – medio, dentado en cruz
Tipo D0605

546910 D0605