

Garant GRIDLINE

**Base con paneles desmontables, profundidad 24G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	958066 40
GTIN	4062406133146
Clase de artículo	9GK

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **150 mm de altura**, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.**Idóneo para :**

Armarios de herramientas n.º 930505 – 930735.

**Lacado:**Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 150 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 600 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 40

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 24

**Descripción técnica**

Anchura	1000 mm
Profundidad	600 mm

Altura	150 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G	40
Adecuado para profundidad de carcasa en G	24
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base