Garant GRIDUNG

Base, profundidad 24G, Altura 50 mm, Anchura de la carcasa en G: 24



Datos de pedido

Número de pedido	958060 24
GTIN	4062406133061
Clase de artículo	9GK

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **50 mm de altura.**

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 930505 – 930735.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 50 mm Anchura: 600 mm Profundidad: 600 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 24

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 24

Descripción técnica

Profundidad	600 mm
Anchura	600 mm
Altura	50 mm
Adecuado para profundidad de carcasa en G	24
Adecuado para ancho de carcasa en G	24
Grosor material	1,2 mm

∕் Hoffmann Group

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base