

Garant GRIDLINE

## Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 24



### Datos de pedido

Número de pedido	958086 24
GTIN	4062406133252
Clase de artículo	9GK

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **150 mm de altura**, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

#### Idóneo para :

Armarios de herramientas n.º 931005 - 932122, estación de oficina n.º 948800.

#### Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 150 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 700 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 24

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 28

### Descripción técnica

Altura	150 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	700 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G	24
Adecuado para profundidad de carcasa en G	28
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base