

Garant GRIDLINE

**Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 60****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 958085 60     |
| GTIN              | 4062406133245 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **100 mm de altura**, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.**Idóneo para :**

Armarios de herramientas n.º 931005 - 932122, estación de oficina n.º 948800.

**Lacado:**Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 100 mm

Anchura: 1500 mm

Profundidad: 700 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 60

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 28

**Descripción técnica**

|             |         |
|-------------|---------|
| Profundidad | 700 mm  |
| Anchura     | 1500 mm |
| Altura      | 100 mm  |

|   |   |
|---|---|
| Adecuado para profundidad de carcasa en G | 28  |
| Adecuado para ancho de carcasa en G       | 60  |
| Grosor material                           | 1,2 mm  |
| Selección del color                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                          | Base  |