

Garant GRIDLINE

Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 24**Datos de pedido**

Número de pedido	958085 24
GTIN	4062406133207
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **100 mm de altura**, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.**Idóneo para :**

Armarios de herramientas n.º 931005 - 932122, estación de oficina n.º 948800.

Lacado:Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 100 mm

Anchura: 600 mm

Profundidad: 700 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 24

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 28

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Altura	100 mm
Profundidad	700 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G	24
Adecuado para profundidad de carcasa en G	28
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base