

Garant GRIDLINE

Base, profundidad 20G, Altura 50 mm, Anchura de la carcasa en G: 50



Datos de pedido

Número de pedido	958140 50
GTIN	4062406133313
Clase de artículo	9GI

Descripción

NOTA: Es posible seleccionar el color

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **50 mm de altura**.

Idóneo para :

Armarios n.º 940001 – 940237; n.º 940801 – 940907; n.º 944161, 944163, 944221, n.º 971201 – 971349, n.º 987001.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 50 mm

Anchura: 1250 mm

Profundidad: 500 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 50

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20

Descripción técnica

Profundidad	500 mm
Anchura	1250 mm
Altura	50 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G	50
Adecuado para profundidad de carcasa en G	20

Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base para armario de herramientas