

Garant GRIDLINE

**Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 100 mm,
Profundidad de la carcasa en G: 30****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 958145 30 |
| GTIN | 4062406133344 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **100 mm de altura** con paneles desmontables (delante y detrás).**Idóneo para :**

Armarios n.º 940001 – 940237; n.º 940801 – 940907; n.º 944161, 944163, 944221, n.º 971201 – 971349, n.º 987001.

Lacado:Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

La base no es apropiada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 100 mm

Anchura: 750 mm

Profundidad: 500 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 30

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20

Descripción técnica

| | |
|-------------|--------|
| Anchura | 750 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 500 mm |

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Adecuado para profundidad de carcasa en G | 20 |
| Adecuado para ancho de carcasa en G | 30 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Base |