

Garant GRIDLINE

**Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 100 mm,  
Profundidad de la carcasa en G: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	958145 50
GTIN	4062406133368
Clase de artículo	9GI

**Descripción****NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **100 mm de altura** con paneles desmontables (delante y detrás).**Idóneo para :**

Armarios n.º 940001 – 940237; n.º 940801 – 940907; n.º 944161, 944163, 944221, n.º 971201 – 971349, n.º 987001.

**Lacado:**Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.****Nota:**

La base no es apropiada para el transporte con una carretilla elevadora.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 100 mm

Anchura: 1250 mm

Profundidad: 500 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 50

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20

**Descripción técnica**

Profundidad	500 mm
Altura	100 mm
Anchura	1250 mm

Adecuado para profundidad de carcasa en G	20
Adecuado para ancho de carcasa en G	50
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Base