

 GRIDLINE

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm, Anchura de la carcasa en G: 40



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 958146 40 |
| GTIN | 4062406133405 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.

Base de **150 mm de altura**, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios.

Idóneo para :

Armarios n.º 940001 – 940237; n.º 940801 – 940907; n.º 944161, 944163, 944221, n.º 971201 – 971349, n.º 987001.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altura: 150 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 500 mm

Adecuado para ancho de carcasa en G: 40

Adecuado para profundidad de carcasa en G: 20

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 150 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Adecuado para ancho de carcasa en G | 40 |

| | |
|---|---|
| Adecuado para profundidad de carcasa en G | 20 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto | Base para armario de herramientas |