

Garant GRIDLINE

## Unidad de transporte juego de reequipamiento, Adecuado para profundidad de carcasa en G: 24



### Datos de pedido

Número de pedido	958480 24
GTIN	4062406133481
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

La unidad de transporte GridLine está compuesta por 2 travesaños de chapa de acero galvanizados. Montados completos con juego de ruedas y 1 juego de tiradores deslizantes 2K-Haptoprene®. Para atornillar a armarios y armarios de herramientas GridLine. **Desplazamiento desde la pared lateral.**

Para el montaje posterior de armarios y armarios de herramientas GridLine.

#### Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 930505 – 930735.

#### Suministro:

1 travesaño con 2 ruedas orientables que se pueden fijar, 1 travesaño con 2 ruedas fijas, 1 juego de tiradores deslizantes.

#### Atención:

**Debido al peligro de vuelco, para el montaje de la unidad de transporte es absolutamente necesario tener en cuenta la altura máxima indicada.**

**Para la capacidad de carga, observe el peso propio del armario / armario de herramientas.**

#### Nota:

Unidad de transporte apropiada para armarios de herramientas GridLine, como máximo hasta una altura de 1000 mm. Armarios de herramientas 24x24G solo hasta una altura de 900 mm. Capacidad de carga total máx. 600 kg. **Es obligatoria la incorporación de cajones con desbloqueo individual del cajón monomanual.**

### Descripción técnica

Ø de rueda, rueda dirigible	125 mm
Ø de rueda, rueda fija	125 mm
Profundidad	600 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura de apoyo	160 mm
Tipo de producto	Unidad de transporte