

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 230 × 25,4 mm, para INOX, Cantidad de dientes: 60****Datos de pedido**

Número de pedido	078239 60
GTIN	4260052462850
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	60
Cantidad de dientes optimizada para	Grosor del material 4 – 5 mm, rejilla, aluminio
Anchura de corte B	1,4 mm
adecuado para	078234 tam. 8230

adecuado para material	para INOX
Tipo de producto	Hoja de sierra circular