



Taladro-atornillador a batería sin batería y cargador, Tipo: 71161264



Datos de pedido

Número de pedido	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería

- Para resultados precisos de perforación y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Ventaja:

Engranaje de 4 marchas patentado.

Suministro:

Sin batería y cargador. Incluye portabrocas, clip para el cinturón y maleta de transporte. **Sin batería ni cargador.**

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta de transporte
Peso	1,2 kg
Empleo típico	Heavy Duty
Quality Dress	ASCM 18 QSW Select
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 3. ^a marcha	1400 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	700 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Par de giro máximo blando	20 Nm
Velocidad de giro máxima 4. ^a marcha	2500 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	400 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo duro	40 Nm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Engranaje de 4 marchas. 18V
USP2	Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18
V

073835 FE18