



Taladro-atornillador 4 marchas con batería, Tipo: 711SET



Datos de pedido

Número de pedido

070204 711SET

GTIN

Clase de artículo

03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería

- Para resultados precisos de taladrado y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado suave y seguro, giro a la derecha/izquierda.
- Caja de engranajes metálica resistente para una larga durabilidad.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Baterías de iones de litio de gran amperaje con vigilancia de compartimentos individuales e indicador de capacidad.

Potente taladro-atornillador de impacto de 12V con motor sin escobillas, 4 marchas y portabrocas desmontable.

- Motor sin escobillas FEIN PowerDrive, potente y sin mantenimiento para la máxima eficiencia y durabilidad.
- Sistema de cambio rápido QuickIN.
- Portabrocas desmontable en versión de metal integral para una elevada capacidad de carga en las condiciones más duras.
- Velocidad de corte óptima para cada diámetro de taladro gracias al engranaje de 4 marchas de metal integral.
- Taladrado de 6 mm en metal en la 4.ª marcha a 2500 rpm.

- Roscado potente en la 1.^a marcha.
- Velocidades de giro óptimas para tornillos autorroscantes, brocas escalonadas o para roscar.
- Longitud compacta de 150 mm (sin portabrocas).
- FEIN SafetyCell Technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.
- Motor EC sin escobillas y sin mantenimiento con una eficacia un 30 % mayor que los motores CC y una alta constancia de velocidad de giro.
- Reducido desgaste y durabilidad hasta 10 veces superior en comparación con los motores CC estándar.
- Engranaje de 4 marchas patentado con conexión directa para un atornillado y perforado potentes con número de revoluciones adaptado de forma óptima y para el tallado de roscas.

Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 20 niveles, grado de taladrado adicional.

Norma:

Destornillador de alta potencia con batería de 12V con motor sin escobillas, cambio de 4 velocidades y portabrocas desmontable.

- Motor FEIN PowerDrive, sin escobillas, de alta potencia y sin mantenimiento para la máxima eficiencia y vida útil.
- Sistema de cambio rápido QuickIN.
- Portabrocas desmontable completamente de metal para una extraordinaria capacidad de carga en las condiciones más duras.
- La velocidad de corte óptima para todos los diámetros de perforación gracias a la caja de engranajes de 4 velocidades completamente de metal.
- Caja de engranajes de 4 velocidades patentada con conexión directa para un atornillado y taladrado potentes con velocidad de rotación adaptada de forma óptima y para el tallado de roscas.

Ventaja:

Engranaje de 4 marchas patentado.

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Juego de machos para roscar profesional, ideal para el mecanizado de metales.

- Soporte para punta QuickIN (1/4 pulgada).
- Adaptador para macho para roscar QuickIN con 2 pinzas portapiezas.
- Adaptador de vaso QuickIN.
- Cabezal angular.

Nota:

Encontrará juegos de inicio adecuados (compuestos de batería de recambio y cargadores) en el n.º 073832 tam. 9260431701.

Descripción técnica

Embalaje

Maleta de transporte

Quality Dress	ASCM 12Q SET
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	400 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	40 Nm
Velocidad de giro máxima 4. ^a marcha	2500 min ⁻¹
Empleo típico	Heavy Duty
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Velocidad de giro máxima 3. ^a marcha	1400 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	700 min ⁻¹
Peso	1,3 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tensión de batería	12 V
Par de giro máximo blando	20 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	12V
USP2	Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en maleta de transporte, apto para madera y acero

Accesorios

073837 FE12

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12
V

Juego de inicio batería Tipo 9260431701	073832 9260431701
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo 711301	070208 711301