



Taladro-atornillador a batería sin batería y cargador, Tipo: 711SET



Datos de pedido

Número de pedido	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería

- Para resultados precisos de perforación y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Ventaja:

Engranaje de 4 marchas patentado.

Suministro:

Sin batería y cargador.

JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR PROFESIONAL, IDEAL PARA EL MECANIZADO DE METALES.

- SOPORTE PARA PUNTA QUICKIN (1/4 PULGADA).
- ADAPTADOR PARA MACHO PARA ROSCAR QUICKIN CON 2 PINZAS PORTAPIEZAS.
- ADAPTADOR DE VASO QUICKIN.

· **CABEZAL ANGULAR.**

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	6 Ah
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Embalaje	Maleta de transporte
Par de giro máximo blando	46 Nm
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	400 min ⁻¹
Empleo típico	Heavy Duty
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	800 min ⁻¹
Peso	2 kg
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 4. ^a marcha	3850 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima 3. ^a marcha	1950 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	25 mm
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo duro	90 Nm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Quality Dress	ASCM 18 QMSET
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Engranaje de 4 marchas. 18V

USP2

Adecuado para madera y acero,
portabrocas rápido, gama de
sujeción 1,5-13, sin batería

Accesorios

Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión
de la batería FE18 V

073834 FE18

Accesorios para atornillador manual Quick-In Tipo 711301

070208 711301

Taladro-atornillador a batería sin batería y cargador Tipo
71161164

070200 71161164

Juego de inicio batería Tipo 92604323

073832 92604323