



Taladradora de corona hueca con batería, Tipo: 71700162



Datos de pedido

Número de pedido	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Pequeña y potente taladradora de corona hueca magnética universal de 1 marcha con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.

- **Para lograr el máximo rendimiento, se recomienda la batería FEIN HighPower con 5,2 Ah.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Imán permanente extra estrecho con preimantación.**
- **Flexibilidad en todos los trabajos de taladrado móviles, tales como el roscado con machos para roscar, fresas de corona y espirales, avellanado y escariado.**
- **Sistema de manejo sencillo y sin confusiones en el campo visual del usuario.**
- **Cómodo indicador de la fuerza de retención magnética.**
- **Sensor de inclinación.**
- **Ajuste electrónico del número de revoluciones.**
- **Memoria de velocidad "Memory Function".**

Norma:

- **Batería de iones de litio FEIN HighPower.**
- **Indicador de la fuerza de retención magnética, cómodo.**
- **Sensor de inclinación.**
- **Giro a derecha/izquierda.**

Máquina de corona hueca magnética universal de 1 marcha, pequeña y potente, con batería y motor EC sin escobillas. Máxima funcionalidad para el trabajo móvil en la obra.

Suministro:

AKBU 35 PMQ Select **sin batería**. Bomba de refrigerante, correa de amarre, gancho de virutas, espiga de centrado, protección contra el contacto, cuña de expulsión, maleta de transporte.

Nota:

La batería adecuada se puede adquirir opcionalmente con el n.º 073834 FE 18 o el juego de inicio con el n.º 073832 tam. 92604325.

Embalaje: Maleta de transporte

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: AKBU 35 PMQ Select

ID del fabricante: 71700162

Capacidad de la batería: 2,5 Ah

Tensión de batería: 18 V

Velocidad de giro máxima: 130 - 520 min⁻¹

Portaherramientas forma: QuickIN / MK2

Descripción técnica

Longitud pie magnético	195 mm
Velocidad de giro máxima	130 - 520 min ⁻¹
Ø máximo de escariado	18 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	18 mm
Quality Dress	AKBU 35 PMQ Select
Profundidad taladro	Corona hueca en acero máx. 50 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M14
Carrera de trabajo	135 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Portaherramientas forma	QuickIN / MK2
ID del fabricante	71700162
Peso	12,8 kg
Altura	450 mm
Capacidad de la batería	2,5 Ah
Anchura pie magnético	70 mm
Ø máximo de avellanado	31 mm
Tensión de batería	18 V

Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Taladradora

Accesorios

Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Juego de inicio batería Tipo 92604325	073832 92604325
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Juego de inicio batería Tipo 9260431501	073832 9260431501
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Batería de iones de Li HighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18

Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Juego de inicio batería Tipo 9260430701	073832 9260430701
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22