



Máquina roscadora hasta M10, Tipo: 71090162



Datos de pedido

Número de pedido	075550 71090162
GTIN	4014586885537
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para una aplicación sensible.**
- **Arrastre potente para desempeñar las tareas de forma fiable.**
- **Mecanismo inversor integrado con retorno rápido.**
- **Mango sensitivo**
- **FEIN para trabajar sin fatiga de forma segura.**
- **Interruptor integral para un manejo cómodo.**

Roscadora **con batería** de 18 V hasta M 10.

Suministro:

Sin portabrocas. Incluye empuñadura adicional. Para trabajar es necesario un mandril de pinza (n.º 075580 tam. 063012) o un mandril de sujeción (n.º 075580 tam. 019009). **Sin batería.** Incluye maleta de plástico para herramientas.

Nota:

Juego de inicio de batería adecuado n.º 073832.

Embalaje: Maleta de transporte

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: AGWP 10 Select

Velocidad de giro máxima: 0 - 440 min⁻¹

Portaherramientas: B12

Ø máximo de taladrado de roscas en acero: M10

Peso: 1,6 kg

Vibraciones máximas según EN: < 2,5 m/s²

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	0 - 440 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M10
Portaherramientas	B12
Peso	1,6 kg
Quality Dress	AGWP 10 Select
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Máquina roscadora

Accesorios

Accesorios para máquina roscadora Tipo 009013	075580 009013
Accesorios para máquina roscadora Tipo 063012	075580 063012
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li HighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
Juego de inicio batería Tipo 9260430701	073832 9260430701
Juego de inicio batería Tipo 9260431401	073832 9260431401
Accesorios para máquina roscadora Tipo 019009	075580 019009