



Llave de impacto, Tipo: 71150664



Datos de pedido

Número de pedido	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **Asiento cuadrado de 1/2 pulgada.**
- **Par de giro máximo de 290 Nm.**
- **Con interfaz MultiVolt que se puede utilizar para todas las baterías FEIN de iones de litio (12-18 V).**

Ventaja:

Ajuste electrónico del par en 6 niveles.

Suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX. **Sin batería recargable y sin cargador**, con maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Frecuencia de impactos	0 - 3400 min ⁻¹
Peso	1 kg
Tensión de batería	12 V
Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Quality Dress	ASCD 18-300 W2
Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Par máximo	290 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M18
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073835 FE12
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12 V	073837 FE12