



## SuperCut Batería, Tipo: 7129276SET



### Datos de pedido

Número de pedido	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

**SuperCut:** el oscilador de mayor potencia con el mayor avance de trabajo para el uso profesional.

- **Movimiento oscilante potente: amplitud de 2 × 2,0 grados angulares.**
  - **Sistema antivibración con motor autoportante (desacoplamiento de la carcasa).**
- Oscilador con batería con **motor EC sin escobillas.**

Aparato inalámbrico de última generación con la misma potencia que el aparato con alimentación de red.

#### Norma:

**SuperCut:** el oscilador de mayor potencia con el mayor avance de trabajo para el uso profesional.

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (serrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**

- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de rotación para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

**Suministro:**

Cargador, maleta de transporte.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073835 y sig. y 073845.

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Quality Dress: AFSC 18 QSL

Capacidad de la batería: 6 Ah

Tensión de batería: 18 V

Portaherramientas: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Número de oscilaciones: 10000 - 19500 min<sup>-1</sup>

Ángulo de vibración: 4 grados

## Descripción técnica

Quality Dress	AFSC 18 QSL
Peso	1,8 kg
Tensión de batería	18 V
Número de oscilaciones	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
Capacidad de la batería	6 Ah
Portaherramientas	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Ángulo de vibración	4 grados
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo de producto	Osciladores

## Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073838 FE18
Batería de iones de Li Tipo de batería, tensión de la batería FE18_E V	073838 FE18_E
Cargador de batería Tipo FE80	073845 FE80