



Surtido de coronas perforadas bimetálicas Power Change Plus, Tipo: 19-83



Datos de pedido

Número de pedido	589810 19-83
GTIN	3165140949590
Clase de artículo	54B

Descripción

Ejecución:

Surtido de coronas perforadoras bimetálicas con sistema Power Change Plus en los diámetros más usuales. Incluye portacoronas de 6 caras y brocas centradoras de HSS en maletín de plástico.

Descripción técnica

Número de brocas de centrar	2
Número de piezas	9
Ø de corona perforada	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Número de vástagos de asiento	1
Serie	Power Change Plus
Tipo de producto	Corona perforadora

Accesorios

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 105 mm	589790 105
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 121 mm	589790 121
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 152 mm	589790 152
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 16 mm	589790 16
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 19 mm	589790 19
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 20 mm	589790 20
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 22 mm	589790 22
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 25 mm	589790 25
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 29 mm	589790 29
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 32 mm	589790 32
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 35 mm	589790 35
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 38 mm	589790 38
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 40 mm	589790 40
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 44 mm	589790 44
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 51 mm	589790 51
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 54 mm	589790 54
Corona perforadora bimetálica Power Change Plus Diámetro 60 mm	589790 60
	589790 65

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus
Diámetro 65 mm

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus
Diámetro 68 mm

589790 68

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus
Diámetro 76 mm

589790 76

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus
Diámetro 83 mm

589790 83

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus
Diámetro 92 mm

589790 92

Vástago de asiento Power Change Plus de 6 caras adecuado
para Ø de corona perforada 14-152 mm

589795 14-152

Zentrierbohrer Power Change Plus Tipo HSS-CO

589800 HSS-CO