



Taladro-atornillador a batería, Tipo: 7113226H1



Datos de pedido

Número de pedido	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería

- Para resultados precisos de perforación y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Taladro-atornillador de impacto de 2 marchas con motor sin escobillas.

- Motor POWER-Drive EC que requiere poco mantenimiento, con elevado par de giro y protección contra sobrecarga.
- Ajuste mecánico del par de giro, regulable en 22 niveles, grado de taladrado adicional.

Ventaja:

Ajuste mecánico del par en 22 grados.

Suministro:

Incluye batería y cargador. Incluye portabrocas, clip para el cinturón, maleta de transporte y cargador.

Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Peso	1,7 kg
Capacidad de la batería	3 Ah
Empleo típico	Strong
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	450 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo blando	32 Nm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2000 min ⁻¹
Quality Dress	ABS 18 QC
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo duro	60 Nm
Embalaje	Maleta de transporte
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, 2 marchas
USP2	Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Juego de inicio batería Tipo 92604324	073832 92604324
Taladro-atornillador a batería Tipo 71132264	070205 71132264