

KÄRCHER**Aspirador en seco y en húmedo, Denominación del fabricante: NT75APMETC****Datos de pedido**

Número de pedido	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Aspirador potente de uso general **en húmedo y en seco** con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato.

Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.

- **El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.**
- **El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.**
- **El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.**
- **Con chasis antivuelco TC y sencillo sistema de sujeción para la manguera o el tubo de aspiración.**
- **Aspirador industrial de 2 motores, profesional con depósito de acero fino.**
- **Robusto depósito de 75 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.**
- **Rendimiento de aspiración prácticamente constante gracias a limpieza de filtros AP eficiente, semiautomática mediante golpe de aire activado manualmente.**

Suministro:

Con manguera de descarga de líquido.

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 x 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descripción técnica

Peso	26,5 kg
Altura	995 mm
Quality Dress	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Nivel sonoro de funcionamiento	73 dB(A)
Anchura	505 mm
Longitud	700 mm
Consumo de potencia	2760 W
Caudal de aire	2x74 l/s
Volumen de depósito	75 l
Longitud de cable	10 m
Diámetro nominal de la conexión	40 mm
Limpieza de filtro	Limpieza de filtro semiautomática ApClean
Clase de polvo – aspirador	L
Número de turbinas	2
Vacío	254 mbar
Longitud de la manguera de aspiración	4 m
Particularidad	Depósito de acero fino, chasis antivuelco
Sistema de filtros	Filtro plegado plano
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

078528 DN40

Boquilla de juntas estrecha, 13 mm Diámetro nominal de la conexión DN40

Boquilla tubular oblicua de goma Diámetro nominal de la conexión DN40

078527 DN40

Juego de bolsas filtrantes 5 piezas Adecuado para tipo de aspirador NT65

072808 NT65

Filtro plegado plano Adecuado para tipo de aspirador NT65

072809 NT65