

## Medidor de resistencia, Tipo: RESIST



### Datos de pedido

Número de pedido	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Clase de artículo	47F

### Descripción

#### Ejecución:

Medidor de resistencia compacto y manejable SAFE-STAT con dos regletas de latón y posibilidades de conexión para electrodos externos **para la medición de la resistencia de superficie, de descarga y de paso según IEC 61340**. Gracias a los electrodos paralelos integrados en la parte inferior, el aparato de medición solo se necesita aplicar en el punto a medir.

#### Suministro:

Incluye cable de puesta a tierra, bolsa y manual de instrucciones.

#### Partes opcionales:

Batería monobloc de 9 V n.º 081561 tam. 6LR61.

Calibración: Precio a petición

Capacidad de medición:  $10^3 - 10^{12} \Omega$

Límite de error:  $\pm 1$  década

Tensión de medición: 100 V

Longitud: 130 mm

Anchura: 70 mm

Altura: 27 mm

### Descripción técnica

Altura	27 mm
Peso	217 g
Tensión de medición	100 V
Longitud	130 mm
Anchura	70 mm
Capacidad de medición	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Límite de error	$\pm 1$ década
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Tipo de pila	9 V bloque
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Medidor de resistencia

## Accesorios

Electrodo redondo	473346
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional 6LR61	081556 6LR61