

Medidor de resistencia, Tipo: KOMBI



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 473340 KOMBI |
| GTIN | 2050001865083 |
| Clase de artículo | 47F |

Descripción

Ejecución:

Medidor de resistencia compacto y manejable SAFE-STAT con dos regletas de latón y posibilidades de conexión para electrodos externos **para la medición de la resistencia de superficie, de descarga y de paso según IEC 61340**. Gracias a los electrodos paralelos integrados en la parte inferior, el aparato de medición solo se necesita aplicar en el punto a medir. Gracias al **comprobador con brazaletes integrado para la comprobación de la puesta a tierra de la persona** a través del brazaletes y cable de puesta a tierra, el medidor manejable SAFE-STAT Kombi-Meter es idóneo para la comprobación rápida de puestos de trabajo EPA, puesta a tierra de personas, etc.

Suministro:

Incluye cable de puesta a tierra, bolsa y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Batería monobloc de 9 V n.º 081561 tam. 6LR61.

Calibración: Precio a petición

Capacidad de medición: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Límite de error: $\pm 1/2$ década

Tensión de medición: 100 V

Capacidad de medición comprobador con brazaletes: 0,75 - 35 M Ω

Límite de error comprobador con brazaletes: $\pm 10 \%$

Tensión de medición comprobador con brazaletes: 15 V

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------------------|
| Límite de error | ±1/2 década |
| Anchura | 65 mm |
| Capacidad de medición comprobador con brazalet | 0,75 - 35 MΩ |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 180 g |
| Capacidad de medición | 10 ³ - 10 ¹² Ω |
| Límite de error comprobador con brazalet | ±10 % |
| Tensión de medición comprobador con brazalet | 15 V |
| Tensión de medición | 100 V |
| Altura | 27 mm |
| Suministro de energía | con pilas |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 |
| Tipo de pila | 9 V bloque |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 |
| Calibración | Precio a petición |
| Tipo de producto | Medidor de resistencia |

Accesorios

| | |
|--|--------------|
| Electrodo redondo | 473346 |
| Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional 6LR61 | 081556 6LR61 |