


**Fresa angular de 90° MFWN, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Fresa con plaquitas de corte de dos lados.

La combinación de ángulo de inclinación, ejecución de los espacios de viruta, así como las geometrías y los ángulos de corte de las plaquitas de corte proporcionan una potencia de arranque de viruta, evacuación de la viruta y duración excelentes y fuerzas de corte bajas, por lo que resultan muy rentables.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	50 mm
Plaquita de corte adecuada	WNMU 0806..
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{máx.}}$	8 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Tornillo para plaquita	229700 (T15; 4,2 Nm)
Longitud total $L_{\text{tot}}$	40 mm
Número de filos Z	4

Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	229700
--------------------	--------