

 Mahr

Micrómetro para exteriores digital con insertos de medición intercambiables, Alcance de medición: 0-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros para exteriores con husillo **no giratorio** e **insertos de medición intercambiables rápidamente**. El **avance de paso de husillo de 5mm por vuelta** reduce el tiempo de ajuste. **Cifras de 10mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer fácilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

6 pares de insertos de medición intercambiables con:

- **Superficies de medición planas Ø 6,5 mm.**
- **Superficies de medición en forma de plato Ø 11,3 mm.**

- **Superficies de medición reducidas Ø 2 mm.**
- **Superficies de medición abombadas Ø 7 mm.**
- **Filos 0,75×7 mm.**
- **Cono 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

Descripción técnica

Lectura	0,001 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Límite de error	4 µm
Paso de husillo	5 mm
Número de insertos de medición	6
Capacidad de medición	0 - 25 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,00005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Calibración	B1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

Cable de conexión bidireccional con tecla de datos Tipo USB2	498941 USB2
Cable de conexión bidireccional con tecla de datos Tipo D2	498941 D2