


Garant GRIDLINE

Material separador para armario de herramientas de 7 cajones, 26x24G, Tipo: 1000/7S**Datos de pedido**

Número de pedido	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Clase de artículo	9GB

Descripción**Ejecución:**

Material separador para 5 cajones del armario de herramientas de 7 cajones. Compuesto por cubetas GARANT con laminitas de separación encajables y separadores ranurados con regletas de borde y paredes divisoras encajables.

Idóneo para:

Armario de herramientas GARANT GridLine de 7 cajones n.º 931125 tamaño 1000/7S.

Suministro:

20 cubetas GARANT GridLine, 70 laminitas de separación GARANT GridLine, 9 separadores ranurados GARANT GridLine, 4 pares de regletas GARANT GridLine, 40 paredes separadoras encajables GARANT GridLine.

Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	26x24
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	26x24G
Tipo de producto	Separador de cajones

Accesorios

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 150 mm	951580 150
Laminitas de separación para cubetas Juego de 10 piezas Tipo C	951275 C
Altura de cubeta 25 mm 1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/3	951415 6X6/3
Paneles separadores enchufables, anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951781 75
Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951801 100
Laminitas de separación para cubetas Juego de 10 piezas Tipo B	951275 B
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 150 mm	951530 150
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951580 75
Altura de cubeta 25 mm 1K Ancho×Profundidad en G / modelo 2X6/1	951415 2X6/1
Paneles separadores enchufables, anchura 10G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951801 125
Paneles separadores enchufables, anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951781 100
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951530 100
Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm	951530 125
Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 100 mm	951580 100
Altura de cubeta 25 mm 1K Ancho×Profundidad en G / modelo 6X6/4	951415 6X6/4
Paneles separadores enchufables, anchura 3G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm	951731 75
	951821 150

Paneles separadores enchufables, anchura 12G Adecuada para altura frontal de cajón 150 mm

Regletas de borde ranuradas, juego de 2 piezas Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm

951580 125

Separadores ranurados Profundidad 24G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm

951530 75

Paneles separadores enchufables, anchura 6G Adecuada para altura frontal de cajón 75 mm

951761 75

Paneles separadores enchufables, anchura 8G Adecuada para altura frontal de cajón 125 mm

951781 125