

**Mitutoyo****Micrómetro para exteriores digital con salida de datos, Alcance de medición: 50-80mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Clase de artículo	44A

## Descripción

### Ejecución:

Márgenes de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863. Conexión / desconexión, Origin (ajuste básico), cero / Abs** (para poner a cero en cualquier posición), **Hold / Data** (el valor de medición se guarda o los datos se transfieren).

### Descripción:

- **El avance de paso de husillo de 10 mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste.**
- **El husillo no giratorio no daña las superficies de medición.**
- **Sistema de medición absoluto. Se prescinde del ajuste de punto cero tras el encendido. Se evitan mediciones erróneas.**

### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. 1 barra de ajuste a partir del tam. 25–55.

### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.

## Descripción técnica

Límite de error	3 µm
Capacidad de medición	50 - 80 mm

Lectura	0,001 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	B2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Serie	QuickMike
Paso de husillo	10 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

## Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357

