



Micrómetro para exteriores digital para superficies abombadas i-wi, Alcance de medición: 25-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	421693 25-50
GTIN	4059192059019
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un **indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales**. El operador reconoce cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radioreceptor i-wi n.º 498912 STICK.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Calibración	B2
Lectura	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1

Margen de error	4 µm
Lectura	0,00005 pul
Paso de husillo	0,5 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Aplicación de radio	Software del fabricante
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100