



## Micrómetro para exteriores digital para superficies abombadas, Alcance de medición: 0-25mm



### Datos de pedido

Número de pedido	421683 0-25
GTIN	4059192058685
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un **indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales**. El operador puede reconocer fácilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

### Descripción técnica

Lectura	0,00005 pul
Calibración	B1
Margen de error	4 µm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,001 mm

Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Paso de husillo	0,5 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz RS232C
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25