



Micrómetro para exteriores digital para la medición de ranuras, Alcance de medición: 25-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	421685 25-50
GTIN	4059192058579
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con **cifras de 10 mm** en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un **indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales**. El operador puede reconocer cuándo la pieza de trabajo se encuentra en los límites de tolerancia.

Husillo vertical no giratorio. **QUICK DRIVE** con **avance de paso de husillo de 5 mm** por vuelta.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

Descripción técnica

Altura de las cifras pantalla LCD	10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Margen de error	4 µm

Calibración	B2
Lectura	0,00005 pul
Lectura	0,001 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Paso de husillo	5 mm
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz RS232C
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100