

ALZMETALL
we drive productivity**Taladradora de mesa ALZTRONIC, Ø de perforación máxima en acero: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	076563 6
GTIN	2050002043503
Clase de artículo	03P

Descripción**Ejecución:**

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa. Pantalla multitáctil con superficie de vidrio resistente a los arañazos, para una legibilidad óptima. Guía del usuario fácil y uniforme a través de pictogramas en la pantalla. Indicación digital de la profundidad de taladrado con fijación del punto cero.

Equipamiento de serie:

- **Pantalla LCD - TFT de 5 pulgadas con función táctil: Introducción manual del valor nominal de la velocidad de giro del husillo, valor real de la indicación del número de revoluciones, indicador de la profundidad de taladrado integrado con transmisión a cero táctil, escala virtual de la profundidad de taladrado en pantalla, indicadores del estado de la máquina y advertencias en pantalla, información de servicio, idiomas de manejo seleccionables: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Motor de corriente alterna 230 V, 50 Hz.**
- **Enchufe de conexión montado listo, longitud del cable 3 m.**
- **Ajuste del número de revoluciones en continuo mediante potenciómetro.**
- **Tres palpadores separados para giro a la derecha - giro a la izquierda - parada (detención del husillo por función de frenado).**
- **Protección de husillo con fusible eléctrico.**
- **Pulsador de seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.**
- **Interruptor general que se puede cerrar con llave.**

· **Pintura: Pintura con estructura DD blanco señal RAL 9003, PANTONE 7545c, negro.**

Con cabeza de broca regulable en altura y abatible.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Nota:

Otras taladradoras de mesa y equipamiento opcional, p. ej. luminaria LED de máquina, calculador de tecnología, etc. están disponibles a petición.

Descripción técnica

Distancia de ranura en T	80 mm
Ø de perforación máxima en acero	6 mm
Consumo de potencia	700 W
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M6
Peso	64 kg
Regulación de la altura cabeza de broca	Volante
Alcance del brazo	200 mm
Portaherramientas	B16
Ø de columna	50 mm
Avance	manual
Velocidad de giro máxima	700 - 10000 min ⁻¹
Distancia husillo-placa base máxima	250 mm
Quality Dress	ALZTRONIC i6
Número de ranuras en T	2
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil	240 mm
Distancia husillo-placa base mínima	110 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Carrera de husillo	40 mm
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red

Clase de protección IP

IP 54

Tipo de producto

Taladradora