

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Taladradora de mesa ALZTRONIC, Ø de perforación máxima en acero: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	076563 14
GTIN	2050002043534
Clase de artículo	03P

**Descripción****Ejecución:**

Taladradora de mesa de gran velocidad, duradera y precisa. Pantalla multitáctil con superficie de vidrio resistente a los arañazos, para una legibilidad óptima. Guía del usuario fácil y uniforme a través de pictogramas en la pantalla. Indicación digital de la profundidad de taladrado con fijación del punto cero.

Equipamiento de serie:

- **Pantalla LCD - TFT de 5 pulgadas con función táctil: Introducción manual del valor nominal de la velocidad de giro del husillo, valor real de la indicación del número de revoluciones, indicador de la profundidad de taladrado integrado con transmisión a cero táctil, escala virtual de la profundidad de taladrado en pantalla, indicadores del estado de la máquina y advertencias en pantalla, información de servicio, idiomas de manejo seleccionables: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Motor de corriente alterna 230 V, 50 Hz.**
- **Enchufe de conexión montado listo, longitud del cable 3 m.**
- **Ajuste del número de revoluciones en continuo mediante potenciómetro.**
- **Tres palpadores separados para giro a la derecha - giro a la izquierda - parada (detención del husillo por función de frenado).**
- **Protección de husillo con fusible eléctrico.**
- **Pulsador de seta (con enclavamiento) para PARADA DE EMERGENCIA.**
- **Interruptor general que se puede cerrar con llave.**

· **Pintura: Pintura con estructura DD blanco señal RAL 9003, PANTONE 7545c, negro.**

Con cabeza de broca rígida y mesa regulable en altura y abatible.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Nota:**

Otras taladradoras de mesa y equipamiento opcional, p. ej. luminaria LED de máquina, calculador de tecnología, etc. están disponibles a petición. Disponible con dispositivo de corte de roscas opcional.

## Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	ALZTRONIC i14
Placa base de la máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Consumo de potencia	700 W
Distancia husillo-placa base máxima	437 mm
Mesa de máquina, regulación de la altura	Manivela
Distancia husillo-placa base mínima	437 mm
Ø de perforación máxima en acero	14 mm
Mesa de máquina, longitud del apoyo útil	240 mm
Placa base de la máquina, altura del apoyo útil	240 mm
Avance	manual
Distancia de ranura en T	80 mm
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Peso	83 kg
Distancia husillo-mesa de máquina mínima	75 mm
Número de ranuras en T	2
Carrera de husillo	80 mm
Distancia husillo-mesa de máquina máxima	357 mm
Alcance del brazo	190 mm
Ø de columna	65 mm

Mesa de máquina, anchura del apoyo útil	300 mm
Portaherramientas	CM2
Ø máximo de taladrado de roscas en acero	M10
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Clase de protección IP	IP 54
Tipo de producto	Taladradora