



## Taladro-atornillador de batería ProCORE, Tipo: GSR1860PRO



### Datos de pedido

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido  | 070245 GSR1860PRO |
| GTIN              |                   |
| Clase de artículo | 03B               |

### Descripción

#### Ejecución:

Taladro-atornillador a batería

- **Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.**
- **Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.**
- **Softgrip.**

**Control KickBack** con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**.

#### Ventaja:

Electronic Motor Protection.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio ProCORE de 18V 4,0 Ah, cargador rápido, L-BOXX.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Quality Dress: GSR 18V-60C

Construcción del motor: Motor sin escobillas

Cantidad de baterías contenidas: 2

Tipo batería: Ion de litio

Capacidad de la batería: 4 Ah

Tensión de batería: 18 V

## Descripción técnica

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Par de giro máximo blando                         | 31 Nm                      |
| Ø máximo de taladrado espiral en acero            | 13 mm                      |
| Embalaje  | Maleta organizada (L-Boxx) |
| Par de giro máximo duro                           | 60 Nm                      |
| Quality Dress                                     | GSR 18V-60C                |
| Empleo típico                                     | Strong                     |
| Ø máximo de taladrado espiral en madera           | 38 mm                      |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V                 |
| Peso  | 1,8 kg                     |
| Construcción del motor                            | Motor sin escobillas       |
| Vibraciones máximas según EN                      | <2,5 m/s <sup>2</sup>      |
| Intervalo de velocidades 1.ª marcha               | 0 - 600 min <sup>-1</sup>  |
| Gama de sujeción del mandril                      | 1,5 - 13 mm                |
| Capacidad de la batería                           | 4 Ah                       |
| Tensión de batería                                | 18 V                       |
| Intervalo de velocidades 2.ª marcha               | 0 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Cantidad de baterías contenidas                   | 2                          |
| Tipo batería                                      | Ion de litio               |
| Suministro de energía                             | Con batería                |
| adecuado para material                            | Madera                     |

|                        |  |
|------------------------|--|
| adecuado para material | Acero  |
| Tipo de producto       | Taladro-atornillador   |
| USP1                   | 18V  |
| USP2                   | Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx |

---

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Juego de inicio batería ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V   | 073863 C18 |
| Batería de iones de litio ProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V | 073856 C18 |