

Garant**Escalera desplazable, Cantidad de peldaños: 13****Datos de pedido**

Número de pedido	935800 13
GTIN	4062406134242
Clase de artículo	91B

Descripción**Ejecución:**

Escalera transportable para el montaje en estanterías. Cuando no se utiliza, la escalera se puede colocar en la estantería ocupando poco espacio. Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Incluye asiento Easyfix. Con 2 ruedas con freno de autobloqueo, Ø 80 mm. Mecanismo de traslación de marcha suave en el extremo superior.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Cada escalera es una **realización especial.**

Se debe indicar siempre la altura para colgar máxima vertical.

Longitud de escalera: 3,5 m

Altura de trabajo aprox.: 4,4 m

Altura para colgar vertical máxima hasta: 3,67 m

Adecuado para altura estantería: 3000 mm

Anchura inferior exterior: 0,6 m

Alcance del brazo: 1,4 m

Descripción técnica

Altura para colgar vertical máxima hasta	3,67 m
Peso	13,24 kg
Longitud de escalera	3,5 m
Anchura inferior exterior	0,6 m
Cantidad de peldaños	13
Altura de los largueros	25 mm
Anchura larguero	73 mm
Altura de escalonado	235 mm
Alcance del brazo	1,4 m
Altura de trabajo aprox.	4,4 m
Adecuado para altura estantería	3000 mm
Tipo de producto	Escalera para estanterías

Accesorios

Tubo de aluminio anodizado, 3000 mm de largo Tipo 1	935810 1
Soporte con tope final Tipo L	935812 L
Recubrimiento de peldaño GripSet adecuado para tamaños de escalera 13	935820 13
Soporte intermedio para tubo de aluminio Tipo 1	935811 1
Soporte con tope final Tipo R	935812 R