

Garant**Escalera desplazable, Cantidad de peldaños: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	935800 7
GTIN	4062406134211
Clase de artículo	91B

Descripción**Ejecución:**

Escalera transportable para el montaje en estanterías. Cuando no se utiliza, la escalera se puede colocar en la estantería ocupando poco espacio. Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Incluye asiento Easyfix. Con 2 ruedas con freno de autobloqueo, Ø 80 mm. Mecanismo de traslación de marcha suave en el extremo superior.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Cada escalera es una **realización especial.**

Se debe indicar siempre la altura para colgar máxima vertical.

Longitud de escalera: 1,85 m

Altura de trabajo aprox.: 3 m

Altura para colgar vertical máxima hasta: 2,11 m

Adecuado para altura estantería: 2000 mm

Anchura inferior exterior: 0,6 m

Alcance del brazo: 0,85 m

Descripción técnica

Altura para colgar vertical máxima hasta	2,11 m
Cantidad de peldaños	7
Anchura inferior exterior	0,6 m
Peso	8,9 kg
Longitud de escalera	1,85 m
Altura de escalonado	235 mm
Alcance del brazo	0,85 m
Altura de los largueros	25 mm
Altura de trabajo aprox.	3 m
Anchura larguero	73 mm
Adecuado para altura estantería	2000 mm
Tipo de producto	Escalera para estanterías

Accesorios

Recubrimiento de peldaño GripSet adecuado para tamaños de escalera 7	935820 7
Soporte con tope final Tipo L	935812 L
Soporte con tope final Tipo R	935812 R
Soporte intermedio para tubo de aluminio Tipo 1	935811 1
Tubo de aluminio anodizado, 3000 mm de largo Tipo 1	935810 1