

**Garant****Escalera desplazable, Cantidad de peldaños: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	935800 9
GTIN	4062406134228
Clase de artículo	91B

**Descripción****Ejecución:**

Escalera transportable para el montaje en estanterías. Cuando no se utiliza, la escalera se puede colocar en la estantería ocupando poco espacio. Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Incluye asiento Easyfix. Con 2 ruedas con freno de autobloqueo, Ø 80 mm. Mecanismo de traslación de marcha suave en el extremo superior.

**Lacado:**

Largueros antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Cada escalera es una **realización especial.**

**Se debe indicar siempre la altura para colgar máxima vertical.**

Longitud de escalera: 2,4 m

Altura de trabajo aprox.: 3,5 m

Altura para colgar vertical máxima hasta: 2,61 m

Adecuado para altura estantería: 2500 mm

Anchura inferior exterior: 0,6 m

Alcance del brazo: 1 m

**Descripción técnica**

Longitud de escalera	2,4 m
Altura para colgar vertical máxima hasta	2,61 m
Anchura inferior exterior	0,6 m
Peso	10,2 kg
Cantidad de peldaños	9
Anchura larguero	73 mm
Altura de escalonado	235 mm
Alcance del brazo	1 m
Altura de trabajo aprox.	3,5 m
Altura de los largueros	25 mm
Adecuado para altura estantería	2500 mm
Tipo de producto	Escalera para estanterías

---

## Accesorios

Soporte con tope final Tipo L	935812 L
Tubo de aluminio anodizado, 3000 mm de largo Tipo 1	935810 1
Recubrimiento de peldaño GripSet adecuado para tamaños de escalera 9	935820 9
Soporte con tope final Tipo R	935812 R
Soporte intermedio para tubo de aluminio Tipo 1	935811 1