



Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® Aislados conforme a VDE, KW, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 726653 125 |
| GTIN | 4003773084099 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificadas con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Mangos con revestimiento de plástico para trabajos bajo tensión, **aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De acero inoxidable (INOX).

Descripción técnica

| | |
|--|-----------------------------|
| Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø | 0,2 - 1,6 mm |
| Longitud de filo | 9 mm |
| Anchura de cabeza | 13,5 mm |
| Capacidad de corte alambre de acero medio | 0,2 - 1 mm |
| Bisel de corte | sin filo de corte |
| Material | Acero fino, INOX |
| Norma | DIN ISO 9654 |
| Mango | Funda de varios componentes |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Atributo del nombre de producto | KW |
| con muelle de abertura | sí |
| con soporte para alambre | no |
| Tipo de producto | Alicata cortante |