



Rectificadora de cinta compacta GKS, Tipo: 790503004



Datos de pedido

Número de pedido	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Clase de artículo	03H

Descripción

Ejecución:

Potente rectificadora de cinta compacta para el mecanizado del metal.

- **Máxima seguridad de trabajo gracias a la proyección de chispas controlada.**
- **Adquisición muy rentable con una relación calidad-precio óptima.**
- **Se puede utilizar inmediatamente. No es necesaria instalación ni montaje.**

Suministro:

Incl. 1 cinta abrasiva de 75×2000 mm (K 36 R).

Nota:

Cintas abrasivas, ver n.º 558310.

Quality Dress: GKS 75

Tensión de red: 400 V

Consumo de potencia: 3000 W

Velocidad de giro máxima: 3000 min⁻¹

Anchura de cinta: 75 mm

Longitud de cinta: 2000 mm

Descripción técnica

Tensión de red	400 V
Consumo de potencia	3000 W
Quality Dress	GKS 75
Longitud de cinta	2000 mm
Peso	45 kg
Velocidad de giro máxima	3000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura de cinta	75 mm
Tipo de producto	Rectificadora de cinta