

Garant GRIDLINE

## Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas correderas, anchura 50G, para altura de armario: 1500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	940513 1500
GTIN	4062406134495
Clase de artículo	9GI

### Descripción

#### Ejecución:

Juego de iluminación para la iluminación **por estantes** del interior del armario. Las lámparas se instalan debajo del estante y se conectan a través del riel de paso de corriente. Los juegos están hechos a medida de nuestros armarios GridLine equipados y solo se pueden montar en ellos.

**Juegos ampliad**os para la iluminación de estantes individuales del interior del armario.

Los juegos completos incluyen todos los componentes para la incorporación de la iluminación en el interior del armario, para armarios GridLine. Lámparas LED incluidas en 2 longitudes 570 mm y 870 mm. Los conectores enchufables están protegidos contra la polarización inversa. El consumo de potencia depende del número de lámparas LED que incluya el juego.

**Lámparas:** con ángulo de emisión de 30° para una iluminación antideslumbrante. Imanes integrados para colocarlos libremente en el interior del armario. Tensión nominal 24 V/CC, color de la luz aprox. 6000 K, CRI 80, clase energética A+.

Lámparas LED longitud 870 mm: consumo de potencia 8,5 W; haz de luz 437 lm.

Lámparas LED longitud 570 mm: consumo de potencia 5,5 W; haz de luz 676 lm.

**Fuente de alimentación:** Diseñada especialmente para aplicaciones de LED y de iluminación. Protegida contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento (auto-recovery). Instalada conexión industrial en el lado de entrada n.º 928491 tam.3.

Tensión de entrada 90 – 305 V/CA; tensión de salida 24 V/CC; corriente de salida 2,5 A; potencia 60 W; IP67.

**Interruptor:** al abrir la puerta se enciende la luz automáticamente. Unidad completamente cableada para facilitar el montaje.

**Barra colectora:** la gestión de cables inteligente permite montar las lámparas a una altura variable. Montaje mediante banda magnética integrada. Conectores giratorios marcados. No en los juegos n.º 940501.

**Cableado:** Todos los cables de conexión necesarios entre los distintos componentes. Cable de conexión con conector tipo Schuko alemán n.º 928640 tam. DE/2. La cantidad y el tipo de cable de conexión varía según el juego.

El juego de iluminación contiene lámparas LED incorporadas; estas no se pueden sustituir. El usuario final puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

**Colocación:**

Número de lámparas 870 mm: 4

**Suministro:**

Lámparas LED, convertidor, riel de paso de corriente, interruptor, cableado.

**Nota:**

- **A una fuente de alimentación se pueden conectar como máximo 6 lámparas con una longitud de 870 mm o 9 lámparas con una longitud de 570 mm.**
- **El sistema no se puede atenuar.**
- **Todos los juegos incluyen conector Schuko alemán. Para otros países, pedir por separado el cable de conexión adecuado n.º 928640.**
- **No es posible instalar un interruptor en armarios con anchura 20G.**
- **No apto para armarios de cierre corredizo.**

## Descripción técnica

Consumo de potencia	35 W
Corriente de alumbrado	2700 lm
Tipo de enchufe entrada	F
Tipo de enchufe entrada	Sistema de enchufe GST
Tensión nominal	250 V
Tipo de producto	Regleta de luces

## Accesorios

Cable adaptación c/unidad de alumbrado Modelo DE/2	928640 DE/2
----------------------------------------------------	-------------