



Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: GLI182200C



Datos de pedido

Número de pedido	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Lámpara para obras resistente con batería, giratoria 120°. Control y ajuste individual mediante la **aplicación Bosch Connectivity**.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Corriente de alumbrado nivel 2	300 lm
Clase de protección IP	IP 64
Quality Dress	GLI 18-2200C

Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	1900 g
Corriente de alumbrado	2200 lm
Suministro de energía	a batería
Bombilla	Módulo LED
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV