

Garant**Tool24 Locker: sistema de ampliación, Tipo: 180/40****Datos de pedido**

Número de pedido	979320 180/40
GTIN	4062406135416
Clase de artículo	9SA

Descripción**Ejecución:**

Sistema de salida de mercancías con departamentos de diferentes tamaños para asegurar una retirada individual segura y completamente documentada. Los tamaños de departamento permiten el almacenamiento de artículos relativamente grandes y están preparados para la carga de baterías. Una iluminación interior LED de serie facilita tanto el reconocimiento de los departamentos de apertura automática en entornos oscuros como la propia retirada. La regleta LED a lo largo de los departamentos facilita asimismo los procesos de retirada y llenado. Paredes perforadas montados a ambos lados permiten la colocación flexible de un monitor táctil en las variantes maestro. Asimismo, se pueden colocar ganchos y soportes Easyfix, así como todos los demás accesorios para paneles perforados de nuestro catálogo.

El sistema maestro se puede ampliar y combinar con otros armarios esclavos de cualquier variante de hardware Tool24. Sistema de salida individual con 40 departamentos para artículos relativamente pequeños.

Aplicación:

Sistema de salida individual automático para el almacenamiento y la gestión de artículos incluso voluminosos, como p. ej. EPI relativamente grandes, herramientas eléctricas y manuales o nuestra maleta organizada de plástico L-BOXX®.

Colocación:

Cantidad de departamentos × altura en mm: 32 × 140; 8 × 220

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Todos los departamentos están preparados para la realización de una alimentación eléctrica a través de caja de registro. La conexión de dispositivos de carga individuales debe realizarla el cliente. Los datos de peso de las especificaciones técnicas se refieren a armarios del sistema de ampliación, es decir, sin PC ni pantalla.

Son posibles departamentos con ventana, colores y medidas individuales (tamaños de departamentos, anchuras y profundidades de armarios).

Consulte a su asesor técnico.

Descripción técnica

Altura	1965 mm
Peso	275 kg
Anchura	1100 mm
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por compartimiento	25 kg
Cantidad de compartimentos	40
Profundidad útil compartimiento	450 mm
Anchura útil compartimiento	180 mm
Altura útil compartimiento (2)	220 mm
Altura útil compartimiento (1)	140 mm
Serie	Tool24 Locker
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Sistema de salida de mercancías