



## Muela de fibra XF 733 (CER), Ø 115 mm, Tamaño de grano: 24



### Datos de pedido

Número de pedido	566451 24
GTIN	4018875001349
Clase de artículo	56V

### Descripción

#### Ejecución:

**Fibra vulcanizada** resistente al desgarre pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz. **VSM XF 733** con **el máximo rendimiento de lijado y la máxima durabilidad** en metales no férricos como **aluminio**. El producto activo de rectificado evita el embotamiento y la adherencia de virutas.

Tipo de grano: **grano de cerámica con recubrimiento activo de rectificado (STEARAT Plus)**.

#### Aplicación:

En amoladoras angulares con una velocidad circunferencial de máx. 80 m/s con platos lijadores n.º 566650 / 6670. Para el **rectificado de superficies planas o abombadas** con alta **flexibilidad**.  
Velocidad circunf. máxima: 80 m/s

### Descripción técnica

Ø de muela	115 mm
Tamaño de grano	24
Medio abrasivo	Grano de cerámica
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 115 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Optimizado para material de trabajo	Aluminio
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Muela de fibra