

Garant GRIDLINE

**Armario vertical de pared perforada con puertas batientes transparentes,  
Altura mm / cantidad de paneles perforados: 2000/3****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 942033 2000/3 |
| GTIN              | 4062406135447 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario vertical de pared perforada en 30×28G

Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes Easyfix, así como accesorios para pared perforada. Paneles perforados regulables a intervalos de 50 mm. Los paneles perforados están guiados en rieles telescópicos y llevan un **seguro de extracción individual**. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m<sup>2</sup> (profundidad × altura 635×1690 mm).

**Lacado:**

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**.

**Nota:**

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes Easyfix, en el grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|   |  |
|---|--|
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 635 mm   |
| Departamento vertical capacidad de carga          | 80 kg  |
| Peso  | 217 kg   |
| Profundidad                                       | 700 mm   |
| Profundidad en G                                  | 28   |
| Departamento vertical extraíble, altura útil      | 1690 mm  |
| Número de paneles perforados                      | 3  |
| Anchura en G                                      | 30   |
| Altura  | 2000 mm  |
| Anchura   | 750 mm   |
| Ejecución   | Armario vertical de pared perforada                            |
| Armario tipo de construcción                      | Armario base   |
| Grosor material                                   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior    | 1000 kg  |
| Extensión de cajones                              | Bloqueo de extensión   |
| Ángulo de apertura de la puerta                   | 250 grados   |
| Retícula panel perforado Hoffmann                 | 9×9 mm   |
| Cerradura de pasador cilíndrico                   | bombillo modular   |
| Selección del color                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto                                  | Armario vertical   |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
|--|-------------|