

Garant GRIDLINE

## Armario vertical de pared perforada con puertas batientes transparentes, Altura mm / cantidad de paneles perforados: 2000/4



### Datos de pedido

Número de pedido	942033 2000/4
GTIN	4062406135454
Clase de artículo	9GI

### Descripción

**NOTA: Es posible seleccionar el color**

#### Ejecución:

Armario vertical de pared perforada en 30×28G

Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes Easyfix, así como accesorios para pared perforada. Paneles perforados regulables a intervalos de 50 mm. Los paneles perforados están guiados en rieles telescópicos y llevan un **seguro de extracción individual**. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m<sup>2</sup> (profundidad × altura 635×1690 mm).

#### Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Encontrará accesorios adecuados, como ganchos y soportes Easyfix, en el grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Departamento vertical capacidad de carga: 80 kg

Altura: 2000 mm  
 Anchura: 1000 mm  
 Profundidad: 700 mm  
 Anchura en G: 40  
 Profundidad en G: 28  
 Departamento vertical extraíble, altura útil: 1690 mm

## Descripción técnica

Peso	272 kg
Departamento vertical extraíble, profundidad útil	635 mm
Anchura	1000 mm
Profundidad en G	28
Departamento vertical extraíble, altura útil	1690 mm
Profundidad	700 mm
Anchura en G	40
Departamento vertical capacidad de carga	80 kg
Altura	2000 mm
Número de paneles perforados	4
Armario tipo de construcción	Armario base
Ejecución	Armario vertical de pared perforada
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Armario vertical

## Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11